


**WNHX 08T302 højre, W04, Type: P25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268890 P25
GTIN	4047109072725
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse**

WNHX 08T302 højre P25 Type: P25

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 100 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Type	P25
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	100 - 180 m/min

Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Sekundær anvendelse	M
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNHX 08T302 R
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W04
Spånvinkel	18 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning