

**DOHT 070202 højre, W60, Type: K10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268855 K10
GTIN	4047109064577
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

DOHT 070202 højre K10 Type: K10

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 300 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 m/min
Primær anvendelse	K
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	300 - 500 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Sekundær anvendelse	N
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Type	K10

ISO-kode, vendeskærsplatte	DOHT 070202 R
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	W60
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning