

**WOHX 08T302 venstre, W00, Type: P25M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268919 P25M
GTIN	4047109072626
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse**

WOHX 08T302 venstre P25M Type: P25M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Type	P25M
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 300 m/min

Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOHX 08T302 L
Produktnavnsegenskab	W00
Spånvinkel	6 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning