


**WOHX 060302 højre, W00, Type: P25M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268897 P25M
GTIN	4047109055902
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

WOHX 060302 højre P25M Type: P25M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Primær anvendelse	P
Type	P25M
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Sekundær anvendelse	M

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOHX 060302 R
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W00
Spånvinkel	6 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning