

 KOMET**TOGX 06T102 neutral, W57, Type: BK8430****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268863 BK8430 |
| GTIN | 4047109201484 |
| Artikelklasse | 24T |

Beskrivelse

TOGX 06T102 neutral BK8430 Type: BK8430

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|--|-----------------|
| Skæredybde a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 300 m/min |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Primær anvendelse | P |
| Hjørneradius | 0,2 mm |
| Sekundær anvendelse | M |
| Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse | 120 - 180 m/min |
| Type | BK8430 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Skæremateriale | HM |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Belægning | belagt |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | TOGX 06T102 |
| Antal skift/skær | 3 |
| Produktnavnsegenskab | W57 |
| Spånvinkel | 14 grader |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |