

 KOMET**TOGX 090202 neutral, W57, Type: BK8430****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268866 BK8430
GTIN	4047109201514
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse**

TOGX 090202 neutral BK8430 Type: BK8430

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 300 m/minSkærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	BK8430
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm

Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOGX 090202
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W57
Spånvinkel	14 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning