

 KOMET**TOGX 090204 neutral, W57, Type: BK8430****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268868 BK8430
GTIN	4047109201507
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOGX 090204 neutral BK8430 Type: BK8430

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Sekundær anvendelse	M
Type	BK8430
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOGX 090204
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W57
Spånvinkel	14 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning