

**TOHX 140305 højre, W30, Type: BK6425****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268876 BK6425 |
| GTIN                | 4047109225169 |
| Artikelklasse       | 24T           |

**Beskrivelse**

TOHX 140305 højre BK6425 Type: BK6425

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Sekundær anvendelse                        | M               |
| Skæremateriale                             | HM              |
| Primær anvendelse                          | P               |
| Skærebetingelse                            | let afbrudt     |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse   | 120 - 300 m/min |
| Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse | 120 - 180 m/min |
| Hjørneradius                               | 0,5 mm          |
| Type                                       | BK6425          |
| Tilspænding $f$                            | 0,1 - 0,3 mm/o  |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Skæredybde $a_p$           | 0,5 - 1,5 mm                 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | TOHX 140305 R                |
| Antal skift/skær           | 3                            |
| Produktnavnsegenskab       | W30                          |
| Spånvinkel                 | 12 grader                    |
| Produkttype                | Vendskærsplatte til drejning |