


**TOHX 06T102 venstre, W30, Type: K10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268879 K10
GTIN	4047109060548
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOHX 06T102 venstre K10 Type: K10

Spånbryder: G20

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 300 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	K
Sekundær anvendelse	N
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Type	K10
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	300 - 500 m/min
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 m/min
Spånbrøder	G20
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplade	TOHX 06T102 L
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	20 grader
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning