

Garant**Sortiment af præcisionselektroniktænger 3 dele, Antal tænger: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	700157 3
GTIN	4045197976451
Artikelklasse	71A

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcist arbejde med slank form. Induktivt hærdede skær (62–64 HRC), bakker med glat gribeflade. Blændfri overflade, mat med indlagt led og forsænket skrue. Dobbelt, udskiftelig fjeder giver nem håndtering. **2K-greb** af afledende plast. **ESD-egnet**. Præcisionsslebne skær.

Materiale:

CNC-bearbejdet specialværktøjsstål til ekstremt præcise tolerancer.

Leveringsomfang:

1 elektronikskævbider nr. 726250 (spidst hoved): str. 125
1 elektronikskævbider nr. 726210 (normalt hoved): str. 125
1 elektronikspidstang nr. 727170: Str. 140
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Antal tænger	3
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Uden facet

Skærefas	Fin facet
Materiale	Special-værktøjsstål
Produkttype	Multifunktionstang

Tilbehør

Systemboks Type 3	630315 3
Elektroniskævnbidere, normal hovedform Hel længde 125 mm	726210 125
Elektroniskævnbidere, spidst hoved Hel længde 125 mm	726250 125
Elektronikspidstang Hel længde 140 mm	727170 140