

Garant**Elektronikskævbidere, normal hovedform, FW, Hel længde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726210 125
GTIN	4045197976482
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcist bearbejdet med slank form. Skærene er induktionshærdede (62 – 64 HRC). Blændfri overflade, mat med indlagt led og forsænket skrue. Dobbelt, udskiftelig fjeder giver nem håndtering. **2K-greb** i afledende materiale. **ESD-egnet**. Skær præcisionslebet.

Materiale:

CNC-bearbejdet specialværktøjsstål til ekstremt præcise tolerancer.

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	12 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,2 - 1,6 mm
Hel længde	125 mm
Skærlængde	11,5 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Fin facet
Produktnavnsegenskab	FW
Produkttype	skærende tang

