

Garant**Elektronikskævbider, spidst hoved, udkelet, KW, Hel længde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726255 125
GTIN	4045197976611
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcist bearbejdet med slank form. Skærene er induktionshærdede (62 – 64 HRC). Blændfri overflade, mat med indlagt led og forsænket skrue. Dobbelt, udskiftelig fjeder giver nem håndtering. **2K-greb** i afledende materiale. **ESD-egnet**. Skær præcisionsslæbet.

Materiale:

CNC-bearbejdet specialværktøjsstål til ekstremt præcise tolerancer.

Teknisk beskrivelse

Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,1 - 1 mm
Skærlængde	10 mm
Hovedbredde	10 mm
Hel længde	125 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Uden facet
Produktnavnsegenskab	KW
Produkttype	skærende tang

