

**Slibebukskiver Dia.×T×H (mm), 150×20×32, Type: SC46****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	596200 SC46
GTIN	9003172027968
Artikelklasse	53Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Slibebukskiver af høj kvalitet med lang levetid** i keramisk binding. Høj rundløbs- og planløbspræcision, Maksimal arbejdshastighed 40 m/s. **Universelt anvendelige** på bænkslibere til afgratning, skærping og efterslibning af værktøj.

**Anvendelse:**

Til aluminium og jernfrie metaller.

**Specifikation:**

**Siliciumcarbid** grøn, hårdhedsgrad H.

**Leveringsomfang:**

Inklusive reduktionsringe til de angivne borer.

**Bemærk:**

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	middel
Specifikation	Siliciumcarbid grøn, hårdhedsgrad H

Korn	46
Slibemiddelforkortelse	SiC
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemetoder	Slibeblok
Reduceringsring, indvendig Ø	25 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	20 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	16 mm
Form	1
Skive-Ø D	150 mm
Skivebredde, D	20 mm
Produktnavnsegenskab	150×20×32
Borings-Ø H	32 mm
Produkttype	Slibeskive (keramisk)