




Planhedsmålesystem ProLevel 100, Type: 100



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	467576 100
GTIN	2050002078178
Artikelklasse	40N

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtig, fleksibel og enkel planhedsmåling på firkantede, runde eller komplekse overflader.

Fordel:

- **Hurtig og enkel planhedsmåling.**
- **Hurtig oprettelse og arkivering af skabeloner.**
- **Detektor med 70 mm sensorflade og 10 µm opløsning. Målinger selv under vanskelige lysforhold.**
- **Rækkevidde 80 m.**
- **Direkte analyse af planheden i 3D og farve. Målefejl kan erkendes og korrigeres direkte.**

Leveringsomfang:

Selvnivellerende rotationslaser T430, lasermodtager R310, fjernbetjening RC310, koblingsmagnet med prismesål, måleadapter M8, strømforsyning, robust transportkuffert.

Teknisk beskrivelse

Rækkevidde	80 m
Nøjagtighed (modtager)	± 0,02 + 0,03 % linearitet mm
Nivelleringsnøjagtighed	± 0,02 mRad
Opløsning (modtager)	0,01 mm
Interface	RS 485 & IR
Laserklasse	2
Produkttype	Laser-nivelleringsenhed

