

**Slibebukskiver Dia.xT×H (mm), 150×20×32, Type: NK36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	596200 NK36
GTIN	9003171475746
Artikelklasse	53Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Slibebukskiver af høj kvalitet med lang levetid** i keramisk binding. Høj rundløbs- og planløbspræcision, Maksimal arbejdshastighed 40 m/s. **Universelt anvendelige** på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøj.

**Anvendelse:**

Til konstruktionsstål og lavtlegeret stål samt gråt støbejern.

**Specifikation:**

**Normal korund** gråblå. Hårdhedsgrad M.

**Leveringsomfang:**

Inklusive reduktionsringe til de angivne borer.

**Bemærk:**

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A

Maks. omfangshastighed	40 m/s
Finhedsgrad	grov
Korn	36
Specifikation	Normal korund gråblå. Hårdhedsgrad M
Slibemetoder	Slibeblok
Reduceringsring, indvendig Ø	25 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	20 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	16 mm
Form	1
Skive-Ø D	150 mm
Skivebredde, D	20 mm
Produktnavnsegenskab	150×20×32
Borings-Ø H	32 mm
Produkttype	Slibeskive (keramisk)