

**Slibebukskiver Dia.×T×H (mm), 175×25×32, Type: SC46****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	596310 SC46
GTIN	9003172028019
Artikelklasse	53Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Slibebukskiver af høj kvalitet med lang levetid** i keramisk binding. Høj rundløbs- og planløbspræcision, Maksimal arbejdshastighed 40 m/s. **Universelt anvendelige** på bænkslibere til afgratning, skærping og efterslibning af værktøj.

**Anvendelse:**

Til aluminium og jernfrie metaller.

**Specifikation:**

**Siliciumcarbid** grøn, hårdhedsgrad H.

**Leveringsomfang:**

Inklusive reduktionsringe til de angivne borer.

**Bemærk:**

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. omfangshastighed	40 m/s
Slibemiddel	Siliciumcarbid (SiC)

Slibemiddelforkortelse	SiC
Specifikation	Siliciumkarbid grøn, hårdhedsgrad H
Finhedsgrad	middel
Korn	46
Slibemetoder	Slibeblok
Reduceringsring, indvendig Ø	25 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	20 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	16 mm
Form	1
Skive-Ø D	175 mm
Skivebredde, D	25 mm
Produktnavnsegenskab	175×25×32
Borings-Ø H	32 mm
Produkttype	Slibeskive (keramisk)