

**Slibebukskiver Dia.×T×H (mm), 200×25×51, Type: SC46****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	596400 SC46
GTIN	9003172027784
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibebukskiver af høj kvalitet med lang levetid i keramisk binding. Høj rundløbs- og planløbspræcision, Maksimal arbejdshastighed 40 m/s. **Universelt anvendelige** på bænkslibere til afgratning, skærping og efterslibning af værktøj.

Anvendelse:

Til aluminium og jernfrie metaller.

Specifikation:

Siliciumcarbid grøn, hårdhedsgrad H.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne boringer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	middel
Korn	46

Slibemiddelforkortelse	SiC
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Specifikation	Siliciumkarbid grøn, hårdhedsgrad H
Slibemetoder	Slibeblok
Reduceringsring, indvendig Ø	32 mm
Form	1
Skive-Ø D	200 mm
Skivebredde, D	25 mm
Produktnavnsegenskab	200×25×51
Borings-Ø H	51 mm
Produkttype	Slibeskive (keramisk)