

**Slids- / pladesaks, Type: 723034****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078102 723034
GTIN	4014586874876
Artikelklasse	03F

Beskrivelse**Udførelse:****Pladesaks.**

- **God skæreevne i kurver med kun ringe pladedeformation.**
- **Komfortabel og hurtig ved beskæring og tilskæring.**
- **Til plader op til 800 N/mm² og rustfrit stål.**
- **Firdobbelt vendekniv: Renere og gratfrie snit ved lave driftsomkostninger.**

Teknisk beskrivelse

maks. materialetykkelse, stål 800 N/mm ²	1 mm
Producentbetegnelse	BLS 1.6E
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
maks. materialetykkelse, stål 400 N/mm ²	1,6 mm
Skærehastighed	5 - 8 m/min
Radius for den mindste kurve	15 mm
Effektforbrug	350 W

Slagtal	4000 min ⁻¹
Kabellængde	5 m
Skærebredde	0 mm
Vægt	1,6 kg
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Saks