

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kopbørste Ståltråd, messingbelagt 0,30 mm, Børste-Ø D1: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	573300 100
GTIN	4017359053393
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølget tråd presset fast i stålheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner. Den kraftige ståltråd er belagt med et tyndt lag messing.

Med **indvendigt gevind M14**. Med **indvendigt gevind M14**.

Anvendelse:

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	30 mm
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	100 mm
Børstetykkelse	0,3 mm
Gevind M	M14
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Kopbørste

