



Skævbider forkromet, Hel længde: 160mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	725265 160
GTIN	3662424076541
Artikelklasse	73R

Beskrivelse

Udførelse:

Forkromet tang, med kraftige grebsovertræk. **Ikke-trættende kunststofreturfjeder**. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 62 HRC).

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	160 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	1,8 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	kraftigt grebsovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Højeffektiv kraftskævbider	nej

med aktiverbar returfjeder	nej
med returfjeder	ja
Produkttype	skærende tang