



## Hydraulisk presse, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	881800 1
GTIN	4021176005053
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålenhed med hydraulisk mekanisme og automatisk tilbagetrækning. Enkel håndtering: Pressen anbringes mellem aftrækterspindel og aksel. Spænd pressen fast vha. aftrækterspindel, og træk pressespindel til (hydraulikfunktionen aktiveres). Hvis afstanden ikke er tilstrækkelig, løsnes pressespindel, hvorefter arbejdsgangen gentages.

#### Anvendelse:

Til forøgelse af trykudløsen ved mekaniske aftrækkere fra str. 3. På den måde løsnes også meget fastsiddende dele nemt og hurtigt.

Konstruktionshøjde: 62 mm

Cylinder Ø: 14 mm

Enhed-Ø: 37 mm

Afstand: 10 mm

Maks. moment: 35 Nm

Maks. aftrækkerkraft: 100 kN

### Teknisk beskrivelse

Konstruktionshøjde	62 mm
Maks. aftrækkerkraft	100 kN
Maks. moment	35 Nm

Cylinder Ø	14 mm
Enhed-Ø	37 mm
Afstand	10 mm