



## Aftræktersæt til 2 spændedybder med hurtigjustering



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880505
GTIN	4021176967399
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med **slanke aftrækkerarme** til snævre mellemrum og manuel indstillingsmekanisme til **hurtig og værktøjsfri løsning** og **bevægelse** af aftrækkerarmene.

#### Anvendelse:

Universal anvendelse til aftrækning af lejer, tandhjul osv. Kan anvendes som udvendig og indvendig aftrækker.

#### Indhold:

1 toarmet og 1 trearmet travers samt 3 aftrækkerarme med forskellige spændedybder og hurtig rouletteringsindstiller i PP-kuffert (275×230×83 mm) med skumstofindlæg.

Spændvidde: 90 mm

Spændedybde til: 100 / 200 mm

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde	90 mm
Spændedybde til	100 / 200 mm
Produkttype	Toarmet aftrækker

