



Hydraulisk presse, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	881800 2
GTIN	4021176005138
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Stålenhed med hydraulisk mekanisme og automatisk tilbagetrækning. Enkel håndtering: Pressen anbringes mellem aftrækterspindel og aksel. Spænd pressen fast vha. aftrækterspindel, og træk pressespindel til (hydraulikfunktionen aktiveres). Hvis afstanden ikke er tilstrækkelig, løsnes pressespindel, hvorefter arbejdsgangen gentages.

Anvendelse:

Til forøgelse af trykudløsen ved mekaniske aftrækkere fra str. 3. På den måde løsnes også meget fastsiddende dele nemt og hurtigt.

Konstruktionshøjde: 90 mm

Cylinder Ø: 23 mm

Enhed-Ø: 50 mm

Afstand: 15 mm

Maks. moment: 50 Nm

Maks. aftrækkerkraft: 150 kN

Teknisk beskrivelse

Maks. aftrækkerkraft	150 kN
Konstruktionshøjde	90 mm
Afstand	15 mm

Maks. moment	50 Nm
Cylinder Ø	23 mm
Enhed-Ø	50 mm