



Stiksav, Type: 723415



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078210 723415
GTIN	4014586839332
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste og universelt anvendelige stiksave med metalgearhus og overbelastningsbeskyttelse. Robust metalstiksav til **præcise snit** også i materiale, der er svært at bearbejde (f.eks. INOX)

- **Meget rolig gang takket være præcis masseudligning.**
- **Savklinge vinklen muliggør god spåntransport for pendulslaget.**
- **Spåntransporten kan omskiftes – sugning eller blæsning.**

Leveringsomfang:

Inklusive antislintsystem.

Inklusive 2 × savklinger.

Bemærk:

Stiksavsklinger finder du under nr. 588800.

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073808 – 073840.

Producentbetegnelse: ASTE 638

Effektforbrug: 450 W

Slagtal: 1050 - 2600 min⁻¹

Maksimal savetykkelse, stål: 10 mm

Maksimal savetykkelse, INOX: 6 mm

Pendulslag: modificeret

Teknisk beskrivelse

Maksimal savetykkelse, stål	10 mm
Egnede stiksavsklinger	På forespørgsel
Bemærk	stiv føring, til allround anvendelse
Producentbetegnelse	ASTE 638
Maksimal savetykkelse, INOX	6 mm
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Vægt	2,2 kg
Effektforbrug	450 W
Pendulslag	modificeret
Slagtal	1050 - 2600 min ⁻¹
Konstruktion	Stavform
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Sav

Tilbehør

Stiksavsklingesæt Betegnelse T118AF	588400 T118AF
Stiksavsklingesæt Betegnelse T318A	588400 T318A
Stiksavsklingesæt Betegnelse T118A	588400 T118A
Stiksavsklingesæt Betegnelse T318B	588400 T318B
Stiksavsklingesæt Betegnelse T127D	588400 T127D
Stiksavsklingesæt Betegnelse T118AHM	588400 T118AHM
Stiksavsklingesæt Betegnelse T118B	588400 T118B