



Indvendig og udvendig aftrækker, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880850 2
GTIN	3148519884357
Artikelklasse	83H

Beskrivelse

Udførelse:

Med to sæt vendbare aftrækkerarme til **indvendige og udvendige aftrækningsopgaver**, hvor der kan vælges mellem 2 og 3 aftrækkerarme.

- **Sikker: Total fastlåsning af aftrækkerarme ved hjælp af riflet skrue.**
- **Praktisk: Aftrækkerarme kan tilføjes eller fjernes og er lette at vende.**
- **Automatisk: Selvspændende og selvcentrerende.**
- **Spindelhoved: Med kraftbegrænser, sikringsstiften knækker ved overbelastning.**

Leveringsomfang:

Basisenhed med spindel og 3 indvendige og udvendige aftrækkerarme.

Spændvidde, udvendigt: 10 - 180 mm

Spændvidde, indvendigt: 50 - 170 mm

Spændedybde til: 190 mm

Teknisk beskrivelse

Spændedybde til	190 mm
Spændvidde, udvendigt	10 - 180 mm
Spændvidde, indvendigt	50 - 170 mm

Produkttype

Aftrækkerværktøj