



Reservemejselskær, Til møtrikker: M14-M24



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	884910 M14-M24
GTIN	4021176253386
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Med hydraulisk presse til knusning af fastsiddende eller fastrustedede møtrikker (kvalitet 5-10) uden beskadigelse af skruebolten. Dobbelt forkrøpning, så det også bliver muligt at arbejde på steder med begrænset plads. Med hærdet mejselskær. Betjenes enkelt ved stramning af trykskruen. Når møtrikken er knust, skrues trykskruen tilbage igen, og knusningskæret føres tilbage til anslag. Str. M18 – M30 til skruer i rustfrit stål – op til M30 ved kvalitet 8, op til M24 ved kvalitet 10.

Passer til:

Nr. 884900.

Bemærk:

Ved str. M4 – M14 må trykskruen spændes med **maks. 60 Nm**, ved str. M14 – M24 med **maks. 70 Nm** og ved str. M18 – M30 med **maks. 120 Nm**. Overskridelse af tilspændingsmomentet er ikke tilladt og kan medføre ødelæggelse af værktøjet og ulykker.

Teknisk beskrivelse

Mejselskærebredde	30 mm
Til møtrikker	M14-M24
Produkttype	Mejselskær

