

**Garant****Parallelskruestik Med drejeplade, Kæbebredde: 120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967120 120
GTIN	4045197612564
Artikelklasse	91J

**Beskrivelse****Udførelse:****Sænksmedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

**Åbnes foran.** Med rørspændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring. Med massive, overfladehærdede spændebakker (kan ikke udskiftes).

**Fordel:**

- **Spændepind med faldsikring i begge sider – ingen generende støjudvikling.**
- **Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.**
- **Udskiftelig spændepind.**
- **Præget åbningsviddeskala.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

**Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

**Teknisk beskrivelse**

Materiale	sænksmedet stål
Åbningsretning	åbnes foran
Kæbebredde	120 mm

udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

---

## Tilbehør

Opspændingssystem med drejebakke Kæbebredde 120 mm	967150 120
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 120	967140 120
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Underlagsplade til skruestik	967330