

Garant**Parallelskruestik Med drejeplade, Kæbebredde: 140mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967120 140
GTIN	4045197612571
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:****Sænksmedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

Åbnes foran. Med rørspændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring. Med massive, overfladehærdede spændebakker (kan ikke udskiftes).

Fordel:

- **Spændepind med faldsikring i begge sider – ingen generende støjudvikling.**
- **Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.**
- **Udskiftelig spændepind.**
- **Præget åbningsviddeskala.**

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

Teknisk beskrivelse

Åbningsretning	åbnes foran
Materiale	sænksmedet stål
Kæbebredde	140 mm

udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Underlagsplade til skruestik	967330
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 140	967140 140
Opspændingssystem med drejebakke Kæbebredde 140 mm	967150 140