

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 40, Gevind M × længde
L1: M12X181****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301313 M12X181
GTIN	4045197980694
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:****Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.****Anvendelse:**

Til at holde skruefræsere med gevind.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Svingning: Dæmpet

Udragende længde, A-mål: 200 mm

Borings-Ø D₁: 12,5 mmØ D₂: 21 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Nyttelængde L₁: 181 mmL₂: 7,5 mm**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø D ₁	12,5 mm
Nyttelængde L ₁	181 mm
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Gevind M	M12×181
Udvendig Ø D	38 mm

Udragende længde, A-mål	200 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Påskruningsfræser-holder