

Garant**Korttrinsbor HSS 90°, vaporiseret, Til skruer: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	117120 M6
GTIN	4045197035929
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget stabil. Små rundløbstolerancer mellem bor- og forsæknings-Ø garanterer en eksakt flugtning.

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning og forbedret spåntransport.

Anvendelse:

Utroligt velegnet til NC-maskiner, på grund af høj positionsnøjagtighed, optimale centreringsegenskaber og høj stabilitet. Den forudgående centrering er derfor ofte overflødig. Til skrugegennemgangshuller iht. DIN-ISO 273 og forsækninger iht. DIN 74, blad 1 form A, udførelse fin.

Til skruer iht. ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 og 966).

Antal skær Z: 2

Ø D₁ 1. Trin med fas h₈: 6,4 mm

Ø D₂ 2. Trin med fas h₈: 11,5 mm

Trinhøjde L₁ 1. Trin: 15 mm

Spånnotlængde L_c: 47 mm

Samlet længde L: 95 mm

Skaft-Ø D_s: 11,5 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,07 mm/o
Antal skær Z	2
Spånnotlængde L _c	47 mm
Til skruer	M6
Ø D ₂ 2. Trin med fas h ₈	11,5 mm

Ø D ₁ 1. Trin med fas h8	6,4 mm
Skaft-Ø D _s	11,5 mm
Samlet længde L	95 mm
Trinhøjde L ₁ 1. Trin	15 mm
Belægning	vaporiseret
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 1897
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Skaft	Cylinderskaft med h8
Sænketrinvinkel	90 grader
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h8
Farvering	uden
Produkttype	Trinbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
GG (G)	egnet	25 m/min	K
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		