



Afgratnings- og rejfemaskine, Type: EKF450



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 078121 EKF450 |
|---------------------|---------------|

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 4250187507243 |
|------|---------------|

| | |
|---------------|-----|
| Artikelklasse | 07E |
|---------------|-----|

Beskrivelse

Udførelse:

Rejfemaskine med blød start og termosikring i kompakt konstruktion til bearbejdning af lige kanter, indvendige og udvendige radier samt borerer fra Ø 22 mm. Finindstilling muliggør en let affasning med henblik på afgratning og bred affasning. Med forbedret knivhoved af hensyn til reducerede skærekrafter. Affasning 45° – bredde trinløs 0 - 6 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive fræser, 3 HM-vendeplatter, spånopsamler nr. 084520, transportkuffert.

Bemærk:

Styrerullen kræver en emnekanthøjde på mindst 2 mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------|--------|
| Bredde | 138 mm |
|--------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Højde | 295 mm |
|-------|--------|

| | |
|------|------|
| Vægt | 4 kg |
|------|------|

| | |
|---------------|--------|
| Effektforbrug | 1500 W |
|---------------|--------|

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Netspænding | 230 V |
| Producentbetegnelse | EKF450 |
| Længde | 310 mm |
| maks. omdrejningstal | 6000 min ⁻¹ |
| Fas | 45° |
| Energiforsyning | Med kabel |
| Emballage | Kuffert |
| Produkttype | Afgratnings- og rejfemaskine |

Tilbehør

| | |
|---|---------------|
| Fræseværktøj Med 3 skær Type ZFR450 | 078133 ZFR450 |
| HM-vendeplattesæt 3 dele SHM 200 til stål Type SHM200 | 078128 SHM200 |
| Reserveskrue til EKF-vendeplatte Udførelse SCREW | 078127 SCREW |