

**Sikkerhedsskab S-Classic type 90, Bredde: 600mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	981025 600
GTIN	2050001769237
Artikelklasse	96G

Beskrivelse**Udførelse:**

Skabskabinet i pladestål med integreret låseanlæg, indvendigt korpus med kemisk resistent overflade.

- **Montering af hylder i intervaller på 32 mm.**
- **Opsamlingsbeholder i bunden (i henhold til StawaR).**
- **Med returlufttilslutning (indvendig diameter 75).**
- **Inklusive låseanlæg.**
- **Kan låses med profilhalvcylinder og integreres i overordnet låseanlæg. Ikke kompatibel med Hoffmann-låsesystemet.**
- **Med 4 justeringshjælpeanordning til udligning af små ujævnheder i gulvet.**

Med 1 låge

Anvendelse:

Forskriftsmæssig opbevaring af antændelige farlige stoffer i arbejdsrum.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Leveringsomfang:

Skab med 3 hylder, hulpladeindsats og opsamlingsbeholder i bunden, kunststofbelagt, 1 servicehæfte.

Lakering:

Skabskabinet og låger enten lysegrå RAL7035 **eller** signalgule RAL1004 **pulverlakeret**.

Bemærk:

Med regelmæssige mellemrum (årligt) skal sikkerhedsskabene vedligeholdes fagmæssigt korrekt af en person med de rette evner og kontrolleres for funktionsdygtighed.

Teknisk beskrivelse

Antal hylder	3
Antal bundopsamlingskar	1
Højde	1968 mm
Bæreevne, hylder	75 kg
Nyttebredde	450 mm
Antal hulpladeindsatser	1
Bredde	596 mm
Volumen opsamlingsbeholder i bund	22 l
Vægt	278 kg
Nyttehøjde	1742 mm
Dybde	616 mm
Nyttedybde	524 mm
Højdeindstilling i intervaller	32 mm
Flammebestandighed	90 min
Produkttype	Sikkerhedsskab