

Garant**Korttrinsbor HSS 180°, vaperiseret, Til skruer: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	117240 M8
GTIN	4045197036209
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget stabil. Små rundløbstolerancer mellem bor- og forsæknings-Ø garanterer en eksakt flugtning.

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hædning og forbedret spåntransport.

Anvendelse:

Til skruegennemgangshuller i henhold til DIN-ISO 273 og forsækninger i henhold til DIN 74, blad 2, form H, J und K, udførelse middel.

Til skruer i henhold til DIN 912, 6912 og 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Teknisk beskrivelse

Spånnotlængde L_c	56 mm
Til skruer	M8
Tilspænding f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/o
Ø D_1 1. Trin 180° h8	9 mm
Ø D_2 2. Trin 180° h8	15 mm
Antal skær Z	2
Trinhøjde L_1 1. Trin 180°	19 mm
Skaft-Ø D_s	15 mm
Samlet længde L	111 mm
Belægning	vaperiseret
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 1897
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Skaft	Cylinderskaft med h8
Sænketrinvinkel	180 grader
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h8
Farvering	uden
Produkttype	Trinbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
GG (G)	egnet	25 m/min	K
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		