

Garant**Sæt med præcisionspladebor HSS, TiN, Skær-Ø DC: 3-30,5mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	118130 3-30,5
GTIN	4045197579133
Artikelklasse	11C

Beskrivelse

Udførelse:

Takket være den skarpe borespids, er forboring unødvendig. Konisk stigende skæring og radial dobbeltslibning til skrællende snit. Skala i noterne. Skaft ekstra med 3 flader.

Sæt med 3 pladeskalbor og 1 skærepasta nr. 118160 i kassette.

Anvendelse:

Boring uden grater og hakker.

Stålplade 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, ikke-jernholdige metaller: 0,1 – 5 mm, kunststoffer op til 10 mm.

Indhold:

1 plademetalbor af hver: Nr. 118030 str. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Skærepasta: Nr. 118160

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	3 - 30,5 mm
Belægning	TiN
Farvering	uden

Skæremateriale	HSS
Produkttype	Trinbor
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Tre-spændefladeskaft

Tilbehør

Præcisionspladeskalbor HSS Skær-Ø Dc 3-14 mm	118020 3-14
Præcisionspladeskalbor HSS Skær-Ø Dc 8-20 mm	118020 8-20
Skærepasta Ø 29 mm×91 mm	118160
Præcisionspladeskalbor HSS Skær-Ø Dc 16-30,5 mm	118020 16-30,5