

Garant**HM-centrerbor A, ubelagt, Ø DC k13: 2,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	121000 2,5
GTIN	4045197038364
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet ud af hårdmetal-rundstav i et stykke. Spiralnotet.

Teknisk beskrivelse

Til emne-Ø	20 – 30 mm
Skafttolerance	h6
Nominel Ø D _c	2,5 mm
Antal skær Z	2
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,08 mm/o
Skaft-Ø D _s	6,3 mm
Samlet længde L	45 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 333
Type	A
Tolerance, nom. Ø	k13
Vinkel på forsænker	60 grader
Skæreretning	højre
Skaft	Cylinderskaft med h6

Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Centrerbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	180 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	160 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	75 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	65 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	25 m/min	S
GG (G)	egnet	70 m/min	K
CuZn	egnet	160 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		