

Garant**Momentnøgle basisenhed uden skala uden indsatsværktøj, Maks. moment: 200Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657450 200
GTIN	4045197995957
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af den ønskede momentværdi med indstillingsværktøj nr. 657452 str. 1 i forbindelse med et egnet testapparat.

Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om. Uden indstiksværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj, se nr. 657582 - 657950.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

$\pm 2 \%$ af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formelen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Passende indstiksværktøj: Finder du under nr. 657582 – 657950.

Teknisk beskrivelse

Vægt	700 g
Momentområde	50 - 200 Nm
Holder til indstiksværktøj	14×18 mm
Målenøjagtighed, moment	±2 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Maks. moment	200 Nm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Reverserbar aflæsning	Nm
Målemetode	Moment
Armlængde uden indstiksværktøj [l ₁]	337,5 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Justeret centermål ved momentnøgle [l ₂]	38,5 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l ₃]	376 mm
Samlet længde L	410 mm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkKS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657700 2-3/4
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657630 2-1/2
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657700 2-1/2
Indstillingsnøgle til drejningsmoment Type 1	657455 1
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657630 2-3/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657582 2-1/2