

Garant**HM-parabolfræser lige form PPC, DLC, Ø f8 DC / R2: 10/60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	207514 10/60
GTIN	4045197985699
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Højtydende værktøj til **særdeles effektivt sletbearbejdning på frie formflader**. Til fremragende overfladekvaliteter i **meget kort bearbejdningstid**. Kan anvendes på moderne 5-akslede-fræsemaskiner med CAD / CAM understøttelse.

Anbefaling:

Som overmål til sletbearbejdning anbefaler vi 0,05 til 0,2 mm.

Bemærk:

R₂ står for virke-radiussen på værktøjet.
Efterslibning ikke mulig!

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	5
Spiralvinkel	30 grader
Skærlængde L _c	21,5 mm
Tilspænding f _z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,06 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Virkeradius R ₂	60 mm
Fristilling-Ø D ₁	8 mm
Samlet længde L	72 mm
Skær-Ø D _c	10 mm

Tilspænding f_z til kopifræsning i aluminium, med korte spåner	0,08 mm
Skærradius R_1	1 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	30 mm
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. \emptyset	f8
Deling af skærene	ulige
Tilspændingsretning	Vandret
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,05×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	PPC
Farvering	gul
Produkttype	Helradius- og kuglefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	330 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	230 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB