

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M35X1,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M35X1,75
GTIN	4045197999986
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	35 mm
Antal spånnoter	4
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	33,25 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX

Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Skæft-Ø D _s	28 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	200 mm
Skæftfirkant □	22 mm
Gevindstigning	1,75 mm
Antal skær Z	4
Gevinddybde	105 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M35×1,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper