

Garant**NC-højtryksspænder HiPo Clamp med kraftforstærker, Type: 1250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360465 1250
GTIN	4045197991256
Artikelklasse	31F

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Parringsnøjagtighed 0,02 mm.**
- **Fikseringsmålet passer til de gængse fabrikater.**
- **Universel konstruktion til forskellige bakkesystemer.**
- **Føringsbane, induktionshærdet.**
- **Fuldstændigt lukket spindel (lavt rengøringsbehov).**
- **Gevindboringer til emnestop på begge sider.**
- **Inklusive boringer 18M16 til nulpunktspændesystem, centermål 200 mm.**
- **Alle sider undtagen endeflader er slebne: Kan anvendes vandret og sideværts.**
- **Påmonterbart vinkeldrev.**
- **Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel.**
- **Gevind til emnestop.**

Udførelse reklametekst:

- **Parringsnøjagtighed 0,02 mm.**
- **Føringsbane, induktionshærdet.**
- **Inklusive boringer 18M16 til nulpunktspændesystem centermål 200 mm.**
- **Alle sider undtagen endeflader er slebne: Kan anvendes vandret og sideværts.**
- **Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel.**

Leveringsomfang:

4 spændejern og håndsving. **Uden trinbakker.**

Specialtilbehør:

- **Gængse bakkefabrikater i størrelse 125, f.eks. nr. 361400 – 361660, nr. 362390 – 362600, nr. 361295, nr. 361296.**
- **Fikserings- og fastspændingssæt, nr. 360530.**
- **Emnestop, håndsving, nr. 360555; 360800.**

- **Spændebolt nr. 360025.**
- **Vinkeldrev nr. 360471.**

Bemærk:

- **Passende basisenhedsforlænger 125 findes under nr. 360467_125 i ETL.**
- **Størrelse 125X leveres med bakkerne 361295 125 og 361296 125. Kan anvendes med Xpent-forsatsbakker.**
- **Passende basisenhedsforlænger 160 er nr. 360420 160**

Henvisning reklametekst:

Størrelse 125X leveres med bakkerne 361295 125 og 361296 125. Kan anvendes med XPent-forsatsbakker.

Teknisk beskrivelse

r ±0,015	118 mm
o -0,02	40 mm
Notafstand p H7	20 mm
Tværgående not n H7	20 mm
Kæbehøjde h	39,5 mm
Spændeområde b	0 - 182 mm
Langsgående not l H7	20 mm
Farvekode til passende tilbehør	HiPo
Basisenhedsbredde B	125 mm
Spændeområde d	131 - 313 mm
Spændekraft op til maks.	40 kN
m ±0,02	180 mm
s- 0,02	62 mm
Samlet længde L	512 mm
Basisenhedslængde a	424 mm
Basisenhedshøjde c -0,02	100 mm
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Vægt	35 kg
t	144 mm
Serie	HiPoClamp

Produkttype

Maskinskruestik

Tilbehør

Trinliste, klikssystem Til type 125

361962 125

Basisenhed til forlænger Til type 125

360467 125

Trinliste, klikssystem Til type 125

361952 125

Trinliste til trinside Til type 125

361972 125