

Garant**NC-højtryksspænder HiPo Clamp med kraftforstærker, Type: 125X****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360465 125X
GTIN	4045197991263
Artikelklasse	31F

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Parringsnøjagtighed 0,02 mm.**
- **Fikseringsmålet passer til de gængse fabrikater.**
- **Universel konstruktion til forskellige bakkesystemer.**
- **Føringsbane, induktionshærdet.**
- **Fuldstændigt lukket spindel (lavt rengøringsbehov).**
- **Gevindboringer til emnestop på begge sider.**
- **Inklusive boringer 18M16 til nulpunktspændesystem, centermål 200 mm.**
- **Alle sider undtagen endeflader er slebne: Kan anvendes vandret og sideværts.**
- **Påmonterbart vinkeldrev.**
- **Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel.**
- **Gevind til emnestop.**

Udførelse reklametekst:

- **Parringsnøjagtighed 0,02 mm.**
- **Føringsbane, induktionshærdet.**
- **Inklusive boringer 18M16 til nulpunktspændesystem centermål 200 mm.**
- **Alle sider undtagen endeflader er slebne: Kan anvendes vandret og sideværts.**
- **Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel.**

Leveringsomfang:

Inklusive trinbakker 361295 125 og 361296 125, 4 spændejern og håndsving.

Specialtilbehør:

- **Gængse bakkefabrikater i størrelse 125, f.eks. nr. 361400 – 361660, nr. 362390 – 362600, nr. 361295, nr. 361296.**
- **Fikserings- og fastspændingssæt, nr. 360530.**
- **Emnestop, håndsving, nr. 360555; 360800.**

- Spændebolt nr. 360025.
- Vinkeldrev nr. 360471.
- Adapterplade til hurtigt skift af bakker Xtrac nr. 361293; 361294 str. 125.
- Adapterplader nr. 361297; 361298 str. 125.

Bemærk:

- Passende basisenhedsforlænger 125 findes under nr. 360467_125 i ETL.
- Størrelse 125X leveres med bakkerne 361295 125 og 361296 125. Kan anvendes med Xpent-forsatsbakker.
- Passende basisenhedsforlænger 160 er nr. 360420 160

Henvisning reklametekst:

Størrelse 125X leveres med bakkerne 361295 125 og 361296 125. Kan anvendes med XPent-forsatsbakker.

Teknisk beskrivelse

Basisenhedslængde a	424 mm
t	144 mm
Farvekode til passende tilbehør	HiPo
Samlet længde L	512 mm
Tværgående not n H7	20 mm
Spændekraft op til maks.	40 kN
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Kæbehøjde h	39,5 mm
Notafstand p H7	20 mm
o -0,02	40 mm
Spændeområde d	131 - 313 mm
Basisenhedshøjde c -0,02	100 mm
Spændeområde b	0 - 182 mm
r ±0,015	118 mm
Langsgående not l H7	20 mm
m ±0,02	180 mm
s- 0,02	62 mm
Vægt	35 kg
Basisenhedsbredde B	125 mm

Serie	HiPoClamp
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Trinliste, klikssystem Til type 125	361962 125
Trinliste til trinside Til type 125	361972 125
Basisenhed til forlænger Til type 125	360467 125
Trinliste, klikssystem Til type 125	361952 125
Vinkeldrev Til type 125	360471 125
Trinbakke, fast Til bakkebredde 125 mm	361296 125
Trinbakke, mobil Til bakkebredde 125 mm	361295 125
NC-højtryksspænder HiPo Clampmed kraftforstærker Type 1250	360465 1250