

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M20X1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130000 M20X1 |
| GTIN | 4045197998798 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 16 mm

Skaftfirkant □: 12 mm

Kernehul-Ø: 19 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|------------|
| Toleranceklasse | ISO 1 4H |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05 |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G |

| | |
|----------------------------|---|
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H |
| Toleranceklasse | 7HX |
| Toleranceklasse | 7G |
| Toleranceklasse | 7GX |
| Toleranceklasse | 6H +0,10 |
| Toleranceklasse | 6H +0,20 |
| Kernehul-Ø | 19 mm |
| Gevinddybde | 60 mm |
| Antal spånnoter | 3 |
| Samlet længde L | 140 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gevindstigning | 1 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Skaft-Ø D _s | 16 mm |
| Gevind-Ø | 20 mm |
| Skaftfirkant □ | 12 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Gevindtype | M |
| Gevindstørrelse | M20×1 |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper