



Trappestige med trappetrin i begge sider, Antal trin: 2X8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966050 2X8
GTIN	4003866403585
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede alu-profiler. Stor platform med integreret hængselforbindelse. 85 mm brede trin med skridsikkert mønster og patenteret 7-punkts trin-vangeforbindelse. Optimal stabilitet takket være stiv forbindelse i begge sider.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivelse

Sprosse-/trindybde	85 mm
Spredesikring	stiv forbindelse i begge sider
Materiale	Trin og vanger af strengpressede alu-profiler
Arbejdshøjde ca.	3,35 m
Vangehøjde	87 mm
Antal trin	2x8

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Vægt	12 kg
Stigelængde	1,9 m
Nederste udvendig bredde	0,52 m
Trin, udførelse	Trin
Tilgængelighed	Dobbeltsidet
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Trappestige