

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M36X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M36X0,75
GTIN	4045197000033
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,75 mm
Antal spånnoter	4
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX

Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Gevinddybde	108 mm
Gevind-Ø	36 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	200 mm
Skaftfirkant □	22 mm
Norm	DIN 376
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	35,25 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M36×0,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter