

**Garant****Spiralbor HSS-E FS, ubelagt, Ø DC h8: 6,3mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 114450 6,3    |
| GTIN                | 4045197018823 |
| Artikelklasse       | 11B           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Profilslebte:** Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.

**Forstærket kerne.**

Blanke **fladnotspiraler**, fra 3 mm faser nitreret.

Med tilspidsning form C indtil størrelse 3,9 mm.

Med tilspidsning form S fra størrelse 4 mm.

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Teknisk beskrivelse**

|  |            |
|--|------------|
| Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,07 mm/o  |
| Antal skær Z                                 | 2          |
| Nominal Ø D <sub>c</sub>                     | 6,3 mm     |
| Spånnotlængde L <sub>c</sub>                 | 63 mm      |
| Tolerance, nom. Ø                            | h8         |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>                       | 6,3 mm     |
| Samlet længde L                              | 101 mm     |
| Norm   | DIN 338    |
| anbefalet maksimal boreddybde L <sub>2</sub> | 53,6 mm    |
| Spidsvinkel                                  | 130 grader |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Skaft            | Cylinderskaft |
| Belægning        | ubelagt       |
| Skæremateriale   | HSS E         |
| Type             | FS            |
| Indvendig køling | nej           |
| Farvering        | uden          |
| Produkttype      | Spiralbor     |

### Brugerdata

|                              | Egnet til      | $V_c$    | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------|----------|
| Aluminiumskunststoffer       | egnet          | 70 m/min | N        |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet          | 45 m/min | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 40 m/min | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 30 m/min | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet | 25 m/min | P        |
| GG (G)                       | egnet          | 25 m/min | K        |
| Olie                         | egnet          |          |          |
| våd, maksimal                | egnet          |          |          |