

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M9X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M9X0,35
GTIN	4045197997975
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	90 mm
Gvinddybde	27 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX

Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Gevind-Ø	9 mm
Skafffirkant □	7 mm
Norm	DIN 371
Gevindstigning	0,35 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	8,65 mm
Skaft-Ø D _s	9 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M9×0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper