

**Spiralbor HSS valset N, ubelagt, Ø DC h8: 5,9mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 114000 5,9 |
| GTIN | 4045197008992 |
| Artikelklasse | 12B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.

Mål ifølge DIN 338.

Ingen strukturafbrydelse, hvilket gør det mere elastisk og egnet til robuste boreopgaver (f.eks. med håndboremaskiner). Udførelse til overkommelig pris.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------|
| Nominel Ø D_c | 5,9 mm |
| Tilspænding f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm/o |
| Spånnotlængde L_c | 57 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Tolerance, nom. Ø | h8 |
| Skaft-Ø D_s | 5,9 mm |
| Samlet længde L | 93 mm |
| anbefalet maksimal boreddybde L_2 | 48,2 mm |
| Spidsvinkel | 118 grader |
| Skaft | Cylinderskaft |
| Belægning | ubelagt |

| | |
|------------------|-----------|
| Skæremateriale | HSS |
| Type | N |
| Indvendig køling | nej |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 45 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 40 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 30 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 25 m/min | P |
| GG (G) | betinget egnet | 25 m/min | K |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |