

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M34X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M34X0,75
GTIN	4045197999870
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Samlet længde L	200 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX

Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Skaft-Ø D _s	28 mm
Kernehul-Ø	33,25 mm
Norm	DIN 376
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	22 mm
Gevinddybde	102 mm
Gevindstigning	0,75 mm
Gevind-Ø	34 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M34×0,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper