

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M6X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M6X0,35
GTIN	4045197997845
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 371
Gevindstigning	0,35 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Antal skær Z	3
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX

Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Gevinddybde	18 mm
Kernehul-Ø	5,65 mm
Samlet længde L	80 mm
Gevind-Ø	6 mm
Antal spånnoter	3
Skafftirkant □	4,9 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M6×0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper