

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M10X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M10X0,35
GTIN	4045197998026
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	100 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,35 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	9,65 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H

Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Norm	DIN 371
Gevinddybde	30 mm
Skafffirkant □	8 mm
Gevind-Ø	10 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10×0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper