

**Garant****Spiralbor ekstra langt HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 18R1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116760 18R1
GTIN	4045197035455
Artikelklasse	11C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Høj rundløbsnøjagtighed. Kernetykkelse og kernestigning er normal.

Overflade specialbehandlet.

Anbefales til dybtliggende borer. Ved boring af dybe huller skal spåner ofte fjernes, og der kræves en tilstrækkelig køling. Udførelse med normale spiraler til en overkommelig pris. Med tilspidsning form A.

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/o
Spånnotlængde L <sub>c</sub>	245 mm
Nominel Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Antal skær Z	2
Tolerance, nom. Ø	h8
Samlet længde L	370 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Norm	DIN 1870 R1
anbefalet maksimal boreddybde L <sub>2</sub>	218 mm

Spidsvinkel	118 grader
Skaft	Morsekonus
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Spiralvinkel	16-30 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
GG (G)	egnet	25 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		